Produktdatenblatt
WH26593200C



WH26593200C

kallysto.trend UP komplett: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	49 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	42 mm
Einbautiefe	37 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module	1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja