Fiche technique du produit
WH26593200C



WH26593200C

kallysto.trend encastré complet: Prise T15 avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	94 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	49 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm
Profondeur de montage	37 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules	1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui