Fiche technique du produit
WH25596200C



WH25596200C

kallysto.line encastré complet: Prise T25 avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 V

Courant électrique

Courant de sortie	16 A
Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension de sortie	380 - 400 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Puissance

Puissance de sortie	11085 W
Puissance absorbée (veille)	0 W

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	Similaire à RAL 9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	49 mm

Câble

Longueur de câble	0 m

Dimensions

Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm
Profondeur de montage	7 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 25
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm^2

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Fiche technique du produit
WH25596200C

Equipement	
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant
Cache, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Type de verrouillage	Sans serrure
Avec saisie au clavier mécanique	Non
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Connecteurs / Douilles	Prises mises en contact en parallèle
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui