Fiche technique du produit
WH25261204C

kallysto.line ENC complet: 2x poussoir universel avec LED Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	0.01 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	2
Matière	
Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Dimensions	
Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	28.50 mm
Profondeur de montage	15.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquittement	Non
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Oui
Textes	
Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour	
kallysto encastré	
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui