Fiche technique du produit
WH25261400C



WH25261400C

kallysto.line ENC complet: 4x poussoir universel avec LED Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	4

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	28.50 mm
Profondeur de montage	15.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	4
Contact d'acquittement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui