**kallysto line UP komplett: 4x Universal-Taster mit LED Anthrazit**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Strom** | |
| Taststrom | 0.01 A |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Architektur** | |
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl | 4 |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Anthrazit |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 28.50 mm |
| Einbautiefe | 15.8 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 17.5 mm |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Bedienelemente und Anzeigen** | |
| Anzahl der Tasten | 4 |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |
| **Sicherheit** | |
| Schutzart IP | IP20 |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| **Texte** | |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Anschlussart | Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen |

| | |
|---|---|
| **Geeignet für** | |
| kallysto Unterputz | |
| **Nachhaltigkeit** | |
| RoHS-konform | Ja |