Tehnički list proizvoda
30753502

30753502

Prekidač, serijski, NŽ, W.1, polarna bijela mat, plastika

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon	250 V

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element s kompletnim kućištem

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2

Dimenzije

Dimenzije	76 x 76 mm
Ugrađena dubina	0 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka

Električna struja

Nazivna struja	10 A

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Promjena načina rada	Serija

Održivost

Bez halogena	Da
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da