

TYBS702A

Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure

Technische karakteristieken

Architectuur	
Bussysteem	KNX
Instellingen	
Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Elektrische Stroom	
Aantal ingangen	2
Uitrusting	
Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Connectiviteit	
Met bussysteem KNX RF	Nee
Uitrusting	
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Verlichting	
LEDbesturing	Nee
Materiaal	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
Kabel	
Kabellengte	0,25 m
Spanning	
Ingangsspanning	3,3-3,3 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	30 V DC via bus
Afmetingen	
Lengte	43 mm
Hoogte	28,5 mm
Diepte	15,4 mm
Teksten	
Montagewijze	Voor inbouw- en hollewandmontage
Aansluitwijze	Met kabel voorgemonteerd
Duurzaamheid	
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja