Produktdatablad
KDN263A



KDN263A

Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström IN	63 A

Arkitektur

Antal poler	2
Antal poler	2P

Dimensioner

Längd	210 mm

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare	10 mm²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	12

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja