Fiche technique du produit
WAS7512BM



WAS7512BM

Enjoliveur et capot verr.pr prise femelle av.broche mise à ter.,A.x/C.x noir mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Prise

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	50,00 %
Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	55,6 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	25 mm

Capacité

Nombre de modules	0

Raccordement

Type de connection / prise	Broche de mise à la terre

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Mode d'installation	Fixation par vis sur socle
Housse	Sans couvercle

Identification

r Disposition d'assemblage	Obturateur

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui