Produktdatenblatt
WAS7100BG



WAS7100BG

Zentralstück für Steckdose SCHUKO, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Steckdose

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	Ähnlich RAL 9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55,6 mm
Breite	56 mm
Tiefe	27,8 mm

Kapazität

Anzahl Module	0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	SCHUKO

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja