
Tehnički list proizvoda
WDE387603



WDE387603

Okretni prekidač, izmjenični, jezgro, 1930/Glas/R.classic

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Napon	
Nazivni napon	250 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Siva
RAL kod	Slično kao RAL. 7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Identifikacija	
Raspored konstrukcije	Osnovni element
Povezivost	
Vrsta montaže	Montaža kralama
Kontrole i indikatori	
Broj tipki	0
Dimenzije	
Dimenzije	71 x 71 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Promjer	71 mm
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK07
Električna struja	
Nazivna struja In	10 A
Veza	
Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
Tekst	
Način instalacije	Sa kralama
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Promjena načina rada	Off/izmjenični
Održivost	
Usklađeno sa RoHS	Da