Tehnički list proizvoda
WLW1000WG



WLW1000WG

Tipka, R.Classic, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	Slično kao RAL. 9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	57,80 mm
Širina	57,80 mm
Dubina	9,55 mm

Kapacitet

Broj modula	0

Veza

Vrsta priključka/utikača	Bez

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05
Koristi se u višoj IP klasi	IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - +35 °C

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Kontrolni element
Sa otiskom	Ne

Konfiguracija

Sa taktilnim simbolom	Ne

Pogodno za

R.x

Održivost

Bez halogena	Da
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da