
# Tehnički list proizvoda
WTS1100BG



WTS1100BG

**SCHUKO utičnica 45°, 1930/Glas, crna sjajna**

## Tehničke karakteristike

| | |
|---|---|
| **Napon** | |
| Nazivni napon | 250 V |
| **Električna struja** | |
| Nazivna struja In | 16 A |
| **Uvjeti korištenja** | |
| Radna temperatura | -5 - +35 °C |
| **Frekvencija** | |
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
| **Materijali** | |
| Boja | Crna |
| RAL kod | Slično kao RAL. 9005 |
| Obrada površine | Sjajno |
| Materijal | Duroplastika |
| Obrada | Neobrađeno |
| Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) | 0 % |
| **Dimenzije** | |
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 42 mm |
| Broj jedinica | 1 |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 31 mm |
| Ugrađena dubina | 32 mm |
| **Veza** | |
| Vrsta priključka/utikača | Priključna klema |
| Presjek vodiča | 1,5 - 2,5 $mm^2$ |
| **Instalacija, montaža** | |
| Montiranje na | PŽ montaža |
| **Povezivost** | |
| Vrsta veze | Plug-in veza |
| Sa montažom putem krala | Da |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |
| **Oprema** | |
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak | Da |
| Sa zglobnim poklopcem | Ne |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne |
| Sa signalnom lampom | Ne |
| Sa bravom | Ne |
| **Pribor** | |
| Ima polje za označavanje | Ne |
| **Kapacitet** | |
| Broj modula | 1 |
| **Sigurnost** | |
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne |
| Otpornost na udarce IK | IK02 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |

| **Funkcije** | |
|---|---|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
| Sa funkcijskom rasvjete | Ne |

| **Identifikacija** | |
|---|---|
| Sa otiskom | Ne |

| **Tekst** | |
|---|---|
| Ožičenje | Moguće prolazno ožičenje |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama |

| **Održivost** | |
|---|---|
| Bez halogena | Da |
| REACh-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |