
Tehnički list proizvoda
WDF410862



WDF410862

UAE

Mrežna UAE utičnica, 8/8P širmovana cat.6 iso

Tehničke karakteristike

Frekvencija	
Bandwith prijenosa	500 - 500 MHz
Oprema	
Broj izlaza	2
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-40 - 70 °C
Oprema	
Sa poklopcem za prašinu	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Materijali	
Boja	Light grey
Veza	
Vrsta priključka/utikača	LSA+ klema
Materijali	
Materijal	Metal Plastika
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Napon	
Nazivni napon	72 V
Električna struja	
Nazivna struja In	1 A
Dimenzije	
Ugrađena dubina	31 mm
Dimenzije otvora (Š x V)	71,0 x 71,0 mm
Tekst	
Izlaz	Sa kosim izlazom od 45°
Napon	Prikladno za PoE+
Način instalacije	Pričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče Bez krala
Zaštita	Zaštićeni bus
Nosač ploča/nosiviprsten	Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna
Vrsta veze	Sa LSA + stezaljke
Održivost	
Bez halogena	Da
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da