Tehnički list proizvoda
WDE3037



WDE3037

Križni prekidač, jezgro, 10AX

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Napon	
Nazivni napon	250 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Siva
RAL kod	Slično kao RAL. 7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Identifikacija	
Raspored konstrukcije	Osnovni element
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Povezivost	
Vrsta montaže	Montaža kralama
Kontrole i indikatori	
Broj tipki	1
Dimenzije	
Dimenzije	71 x 71 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK07
Koristi se u višoj IP klasi	IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
Električna struja	
Nazivna struja In	10 A
Veza	
Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
Tekst	
Način instalacije	Sa kralama
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Taster	Ne
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Tipka
Održivost	
Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da