Tehnički list proizvoda
WDE5035



WDE5035

Taster, serijski 10A/250V, 2 NO kontakta, zajednička ulazna klema

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A
Napon	
Nazivni napon	250 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Dupla tipka
Broj polova	1
Materijali	
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Dimenzije	
Visina	70,80 mm
Širina	70,80 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	32,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Kontrole i indikatori	
Indikatorska lampica	Bez
Broj tipki	2
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
Povezivost	
Vrsta veze	Plug-in veza
Sa montažom putem krala	Da
Veza	
Vrsta utičnice za lampe	Bez utičnice za lampu
Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK07
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-5 - +35 °C
Tekst	
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za osvjetljenje
Promjena načina rada	2NO, zajednička ulazna klema
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Održivost	
Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da