Tehnički list proizvoda
WDE5031



WDE5031

Taster, 1-polni 10A/250V, jezgro, NO kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
Broj polova	1

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %

Dimenzije

Visina	70,80 mm
Širina	70,80 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža

Kontrole i indikatori

Indikatorska lampica	Bez
Broj tipki	1
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Sa montažom putem krala	Da

Veza

Vrsta utičnice za lampe	Bez utičnice za lampu
Vrsta priključka/utikača	Priključna klema

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK07

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - +35 °C

Tekst

Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Normalno otvoren kontakt
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da
Cradle to Cradle Certified® Puni opseg	Bronze, version 4.1