Karta katalogowa
WDE303716



WDE303716

one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm 16A, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 AX (200W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu pojedynczego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk	Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak