Produktdatablad
WDA2536W



WDA2536W

LED-lampa, modul, 230V, 0,4 mA, vit, för vridströmställare, utan N-ledare

Tekniska egenskaper

Spänning	
Märkspänning	230 - 230 V
Elektrisk ström	
Märkström IN	0,4 mA
Dimensioner	
Höjd	51 mm
Bredd	51 mm
Djup	22,10 mm
Ström	
Strömförbrukning	0,40 mA
Material	
Färg	Vit
Belysning	
Typ av ljuskälla	LED
Frekvens	
Frekvens	50-60 Hz
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - +35 °C
Text	
Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Hållbarhet	
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja