Tehnički list proizvoda
WDE503404



WDE503404



Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A
Napon	
Nazivni napon	250 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Dupla tipka
Broj polova	1
Materijali	
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Dimenzije	
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Kontrole i indikatori	
Indikatorska lampica	Bez
Broj tipki	2
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Sa montažom putem krala	Da
Veza	
Vrsta utičnice za lampe	Bez utičnice za lampu
Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK07
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-5 - +35 °C
Tekst	
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima i kralama u 60 i 70 kutijama
Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Održivost	
Usklađeno sa RoHS	Da