
Tehnički list proizvoda
WDE503520



WDE503520

Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički & elektronski, 10A/250V

Tehničke karakteristike

Materijali

RAL kod	Slično kao RAL. 7035
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - +35 °C

Tekst

Promjena načina rada	Sa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog aktiviranja
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Način instalacije	Sa kralama

Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klema

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz

Pogodno za

Okvir za kućne prekidače / Tipka

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da