Tehnički list proizvoda
WDE395619



WDE395619

Taster, potezni, izmjenični, 10A, sa odvojenim signalnim kontaktom

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A
Napon	
Nazivni napon	250 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Potezna špaga/konopac
Broj polova	1
Materijali	
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Dimenzije	
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Ugrađena dubina	31,20 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Kontrole i indikatori	
Indikatorska lampica	Bez
Broj tipki	0
Sa povratnim signalnim kontaktom	Da
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Sa montažom putem krala	Da
Veza	
Vrsta utičnice za lampe	Bez utičnice za lampu
Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK07
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-5 - +35 °C
Oprema	
	14 cm
Tekst	
Način instalacije	Sa kralama Za montažu na zid i strop
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt, sa odvojenim signalnim kontaktom

Tekst	
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost	
Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da