# Tehnički list proizvoda
WDF4592




WDF4592

**Antenska utičnica, 2 izreza TV/FM**

## Tehničke karakteristike

### Kapacitet

| | |
|---|---|
| Broj: | 1 |
| Broj modula | 2 |

### Povezivost

| | |
|---|---|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |

### Prigušivanje

| | |
|---|---|
| Gubitak pri 2150 MHz | 5 dB |
| Gubitak pri 860 MHz | 4 dB |

### Veza

| | |
|---|---|
| Vrsta priključka/utikača | Krajnja utičnica |

### Frekvencija

| | |
|---|---|
| Frekvencijski pojas | 5 - 2400 MHz |
| Broadband tehnologija | 5 - 2400 MHz |

### Oprema

| | |
|---|---|
| Broj izlaza | 2 |

### Materijali

| | |
|---|---|
| Materijal | Metal |
| RAL kod | 7035 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Dubina | 27,2 mm |
| Ugrađena dubina | 40 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 27,2 mm |

### Instalacija, montaža

| | |
|---|---|
| Montiranje na | PŽ montaža |

### Identifikacija

| | |
|---|---|
| Raspored konstrukcije | Osnovni element |

### Tekst

| | |
|---|---|
| Funkcija | Prikladno za HDTV |
| Napon | Provođenje direktnog napona (IN / IEC džek ženski) |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna |

### Održivost

| | |
|---|---|
| Bez halogena | Da |
| REACh-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |