Productdatablad
WDE613035



WDE613035

Serieschakelaar zonder spreidklemmen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning	250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem Voor verlichting
Drukknop	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja