Fiche technique du produit
WH15184400B



WH15184400B

origin avec plaque de fixation: S1 à clé/1p/0-1-2-1&2/ + cylindre + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	220 - 250 V
Courant électrique	
Courant de commutation	16 AX (100W LED (SBL))
Tension	
Tension nominale	230 V
Installation, montage	
Montage	Encastré En saillie
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur	71 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
Matière	
Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Textes	
Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis côté primaire
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui