Fiche technique du produit
WH15184305C



WH15184105C

origin à encastré complet: Interrupteur à clé S0/3p/0-1-0-1/ avec cylindre, Noir

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	220 - 400 V
Courant électrique	
Courant de commutation	16 AX (100W LED (SBL))
Tension	
Tension nominale	400 V
Installation, montage	
Montage	Encastré
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur	79 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	71 mm
Matière	
Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Textes	
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
Type de raccordement	Avec raccords à vis
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui