Fiche technique du produit
WH15130105B



WH15130105B

origin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	20 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	44.5 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.4 mm
Diamètre	59.6 mm

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C

Textes	
Plaques centrales	Avec cadre ø 58 mm
Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

Convient pour
origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui