Fiche technique du produit
WH15186205C



WH15186105C

origin à encastré complet sans cylindre: S0 à clé/2p/ 0-1-0-1/sans cylindre Noir

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	380 - 400 V
Courant électrique	
Courant de commutation	16 AX (100W LED (SBL))
Tension	
Tension nominale	400 V
Installation, montage	
Montage	Encastré
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur	81 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm
Matière	
Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui