Fiche technique du produit
WH15180700Q

WH15180700Q

origin apparent complet: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	73.8 mm
Profondeur de montage	73.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Diamètre	59.6 mm

Installation, montage

Montage	En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui