Fiche technique du produit
WH15140300B



WH15140300B

origin + plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	20 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	47.4 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.3 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	59.6 mm

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquittement	Non

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C

Textes	
Plaques centrales	Avec cadre ø 58 mm
Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

Convient pour
origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui