
Ficha técnica do produto
WNA698



WNA698

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	1
Número de módulos	1

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	Semelhante ao RAL 9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	23 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Posição de montagem/ligação	Vertical

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim