Produktdatenblatt
WH101302E



WH101302E

Einsatz Leuchttaster mit Wechselkontakt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	49.5 mm
Breite	59.6 mm
Tiefe	50.4 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
Anzahl der Tasten	0
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Aufdruck	Mit eindeutiger Klemmenmarkierung
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

origin Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja