Produktdatenblatt
WH101404F



WH101002E

Einsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste

Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	44.9 mm
Einbautiefe	7.6 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Aufdruck	Mit eindeutiger Klemmenmarkierung

Geeignet für

origin Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja