Fiche technique du produit
FWB32S

FWB32S

Coffret FWB,univers,saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x550x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Equipement	
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Capacité	
Nombre de modules	72
Fonctions	
Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Largeur de montage	550 mm
Cache, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Dimensions	
Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	24
Cache, porte	
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	8
Connectivité	
Type de montage	En saillie
Matière	
Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure

Sécurité	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui