# Технічні характеристики виробу
FWB61S

FWB61S

**Щит Univers IP44/II 950x300x161мм 72мод.(1x72)**

## Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Установлення, монтаж** | |
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |
| **Електричний струм** | |
| Номінальний струм | 125 A |
| **Обладнання** | |
| Кількість рядів щита | 6 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |
| Із замком | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Так |
| **Ємність** | |
| Кількість модулів | 72 |
| **Функції** | |
| Має захист головного вимикача | Ні |
| З вводами для трубопроводів | Так |
| **Розміри** | |
| Висота | 950 mm |
| Ширина | 300 mm |
| Глибина | 165 mm |
| Вбудована висота | 950 mm |
| Вбудована ширина | 300 mm |
| **Кришка, дверцята** | |
| Кількість дверей шафи | 1 |
| **Розміри** | |
| Вбудована глибина | 161 mm |
| **Кришка, дверцята** | |
| Кількість замків | 1 |
| **Розміри** | |
| Кількість модулів за шириною | 12 |
| **Кришка, дверцята** | |
| Тип ручки | Відкидна ручка із затискним пристроєм |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Тип дверей шафи | Одинарні двері |
| **Під'єднання** | |
| Кількість вхідних кабелів | 4 |
| **Підключення** | |
| Тип монтажу | Поверхневий монтаж |
| **Матеріали** | |
| Матеріал | Сталь |
| Код RAL | 9010 |
| Colour | Чистий білий |
| **Обладнання** | |
| Має клемну колодку для заземлення | Так |
| Має монтажну пластину | Ні |
| **Безпека** | |
| Клас захисту | Клас ізоляції II |

| Безпека | |
|---|---|
| Ударостійкість IK | IK09 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44 |
| Тип блокування | Без замка |
| Випробування розжареним дротом | 750 °C |

| Sustainability | |
|---|---|
| Відповідність RoHS | Так |