Karta katalogowa
FWB64S



FWB64S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	125 A

Sprzęt

Liczba szyn	24
Liczba rzędów	6
Liczba sekcji w poziomie	4
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	288

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	950 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	165 mm
Wysokość wbudowania	950 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2

Wymiary

Szerokość wbudowania	1050 mm
Głębokość zabudowy	161 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	1

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	48

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	16

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak