Ficha técnica do produto
FP44SW2



FP44SW2

universo IP54 a.650 l.1050 p.205

Características técnicas

Dimensões	
Altura	650 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança	
Classe de proteção de entrada (IP)	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento	
Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

Instalação, montagem	
Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais	
Cor	Branco
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento	
Quantidade de filas	4

Materiais	
Acabamento	Mate

Tampa, porta	
Número de portas de armário	2
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, simétrica

Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	250 A

Sustentabilidade	
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim