# Productdatablad
FP62TN2

FP62TN2

**Verdeler univers IP44 geaard 950x550x205mm**

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 950 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 205 mm |
| Dikte zijwand | 1 mm |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse I (geaard) |
| Type slot | Staafsluiting<br>Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK09 |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen | 4 |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Aantal verdelerrijen | 6 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Afwerking oppervlakte | Mat |

### Deksel, deur

| | |
|---|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Nominale stroom | 250 A |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |