Productdatablad
FP74TN2

FP74TN2

Verdeler univers IP44 geaard 1100x1050x205mm

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	1100 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Samenstelling	
Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal	
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	7

Materiaal	
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, symmetrisch

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	250 A

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja