Produktdatablad
FP03SN2



FP03SN2

Väggskåp IP44 1550x800x205SKII

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	1550 mm
Bredd	800 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning	
Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering	
Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material	
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning	
Antal rader	10

Material	
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr	
Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Enkeldörr

Elektrisk ström	
Märkström IN	250 A

Hållbarhet	
RoHS-överensstämmelse	Ja