Ficha técnica do produto
FP32SN2



FP32SN2

universo IP44 a.500 l.550 p.205

Características técnicas

Dimensões	
Altura	500 mm
Largura	550 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm
Segurança	
Classe de proteção de entrada (IP)	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09
Equipamento	
Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4
Instalação, montagem	
Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não
Materiais	
Cor	Branco
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Equipamento	
Quantidade de filas	3
Materiais	
Acabamento	Mate
Tampa, porta	
Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única
Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	250 A
Sustentabilidade	
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim