Produktdatablad
FP54SN2



FP54SN2

Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 800 mm bredd 1050 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	800 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning	
Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering	
Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material	
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning	
Antal rader	5

Material	
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr	
Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Dubbeldörr, symmetrisk

Elektrisk ström	
Märkström IN	250 A

Hållbarhet	
RoHS-överensstämmelse	Ja