Produktdatablad
FP34SN2



FP34SN2

Väggskåp IP44 500x1050x205SKII

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	500 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning	
Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering	
Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material	
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning	
Antal rader	3

Material	
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr	
Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Dubbeldörr, symmetrisk

Elektrisk ström	
Märkström IN	250 A

Hållbarhet	
RoHS-överensstämmelse	Ja