Produktdatenblatt
FP33SW2



FP33SW2

Schrank, univers, IP54/II, 500x800x205mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	500 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	3

Werkstoff	
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	250 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja