Produktdatenblatt
FP35TN2



FP35SN2

Schrank, univers, IP44/I, 500x1300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	3

Werkstoff

Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	250 A

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja