Produktdatenblatt
FP34TW2



FP34TN2

Schrank, univers, IP54/I, 500x1050x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09
Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Ausstattung	
Anzahl Reihen	3
Werkstoff	
Glanzgrad	Matt
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch
Strombelastbarkeit	
Bemessungsstrom IN	250 A
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja