
# Scheda tecnica del prodotto
WAD6300C01



WAD6300C01

**Cornice di finitura 3-posti, A.1, sand, opaco**

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Numero di moduli** | |
| Numero posti | 3 |
| Numero di moduli | 0 |
| **Materiali** | |
| Colore | Beige |
| Codice Pantone | Simile a Pantone 406c |
| Finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50 % |
| Trattamento | Verniciato |
| **Serie** | |
| Altezza | 81,5 mm |
| Larghezza | 223,5 mm |
| Profondità | 10 mm |
| **Acessori** | |
| Con portaetichetta | No |
| **Installazione, montaggio** | |
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |
| **Protezione** | |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP21 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| **Condizioni d'uso** | |
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
| **Porta / coperchio** | |
| Tipo di copertura/cornice | Cover singola |
| **Testo** | |
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura | Senza portaetichetta |
| **Sostenibilità** | |
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

