
Produktdatablad
WAF1106C08



WAF1106C08

Centrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, gold, metallic

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	TDO
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	3

Material

Färg	Guld
Pantone-kod	Motsvarar Pantone 8383c
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Kapacitet

Antal öppningar för insatser	2

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

