
# Karta katalogowa
WAF1106C12



WAF1106C12

**Płytka czołowa do gniazda TDO, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat**

## Właściwości techniczne

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | TDO |
| Liczba połączeń | 1 |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 3 |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 7611c |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50 % |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 10 mm |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba otworów na wkładki | 2 |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Oznaczenie | Bez pola opisowego |
| Wyjścia | Z wyjściem prostym |

### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

## Ilustracje | Rysunki

